

# Nevelarm airless-sputen

Nebelarmes Airless-Spritzen

van binnendisversies  
Gereedschapsspecificaties/instellingen/  
accessoires

## De voordelen

Bijna elk airless-apparaat is geschikt voor nevelarm sputen. Voorwaarde: er worden dispersies gebruikt.

Met minimale kosten voor de benodigde accessoires worden bestaande spuitapparaten geschikt gemaakt voor nevelarm sputen van het object. Men hoeft geen speciale, dure spuitapparaten aan te schaffen. Bij nevelarm sputen met binnendisversies worden uitstekende resultaten zonder storende spuitnevelsporen bereikt.

## De uitvoering

Voorwaarde voor succesvol nevelarm airless-sputen is de juiste instelling van de apparaten en de behendigheid van de gebruiker.

Voor nevelarm sputen wordt de spuitdruk verlaagd en wordt er een grotere spuitkop met een kleine spuihoek gebruikt. Bij het aanbrengen is het belangrijk dat het pistool continu een hoek van 90° maakt met het te behandelen oppervlak en dat de afstand tot de ondergrond 15-30 cm bedraagt.

Voor nog meer gebruiksgemak raden wij het gebruik van een 15 cm lang spuitkopverlengstuk op het pistool en een 1 m lange flexibele slang aan. De spuittechniek zelf is uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van het materiaal. Om een uniforme oppervlaktebeeld te verkrijgen, moeten de oppervlakken altijd worden nagerold.

## Aanbevolen binnendisversieerven

Product	Verdunning	Overspray-vorming
Glemalux ELF 1000	Tot max. 5 % met water	+++
Super Latex ELF 3000		+++
Dolomit ELF 900		+++
Dolomit ELF Trend 952		++

+++ zeer weinig      ++ weinig

## Gereedschapsspecificaties/apparaatinstelling\*

Spuitopening		Spuihoek	Druk (bar)	
inch	mm		Toevoerdruk	Spuitdruk
0,025	0,64	40°	ca. 135	ca. 100

\* De bovengenoemde specificaties zijn afgestemd op de verwerking van Dolomit ELF 900 met bijv. Airless-Spraypack SF 31 (3416.0203.0000) bij een slanglengte van 15 m, DN6.

**Accessoires voor nevelarm airless-spuiten**

	<b>Naam/beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>
<b>Spuitkop, binnen</b>	TradeTip 3 – Spuitkop 425	3336.0100.0425
<b>Spuitkopverlengstuk</b>	15 cm star (zonder spuitkop)	3336.0100.0015
	30 cm star (zonder spuitkop)	3336.0100.0030
<b>Insteekfilter</b>	wit voor dispersies	3335.0001.0002
<b>Airless-HD-Slang</b>	Nennwijdte: 4 mm, 1 m lang Compleet met aansluiting	3337.0002.0000
<b>Dubbele koppeling</b>	Koppelstuk voor slang/dubbel koppelstuk 1/4"	3337.0004.0000

**Accessoires voor grootverpakkingen**

	<b>Naam/beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>
<b>Containeraanzuigsysteem</b>	SF 27/31 PS 3.25/3.29/3.31/3.34/3.39	3293.0014.0000
<b>Aansluitadapter ProSpay 3.25/3.29/3.31/3.34</b>	Containeraanzuigsysteem	3293.0013.0000
<b>Aansluitadapter ProSpay 3.39</b>	Containeraanzuigsysteem	3293.0015.0000
<b>HC Containera Anzuigsysteem</b>	HC 950/970 E-SSP	3293.0020.0000
<b>Vatdeksel, aansluiting 2" C met kogelkraan</b>	60 l en 120 l vaten	7601.0301.0162
<b>Vattransportkar</b>	Voor het transport en de verwerking vanuit 60 l en 120 l vaten	3293.0100.0000

**Opmerking**

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

**Aanwijzingen**

Deze gegevens in dit infoblad zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Alle gegevens werden op basis van de actuele Duitse versie vertaald. De inhoud leidt niet tot aansprakelijkheid. De klant/gebruiker wordt niet daarvan ontbonden, onze producten op hun geschiktheid voor het gestelde doel te testen. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit infoblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux  
Benelux b.v.  
Schuttevaerweg 15  
3044 BA Rotterdam  
Nederland  
Tel. +31 10 29234-89  
Fax +31 10 29234-70  
www.brillux.nl  
info@brillux.nl